

Omnichart UV 36

Carrello per la ricarica di 36 dispositivi
con sterilizzatore UV

Notebook | Chromebook | Tablet (max. 15.6")
Doppia anta frontale e vano posteriore con serratura.
3 lampade UV per sterilizzare e uccidere il 99.9% dei batteri.
Carrello agile e maneggevole.

HLGOMUV36BW2

85 x 65 x 123 cm

5
Anni
Garanzia



Omnichart **UV 36**

Alloggiamento e ricarica

Notebook | Chromebook | Tablet

Struttura interamente metallica con circolazione dell'aria naturale. Non prevede la presenza di ventole.

Scompartimento frontale per l'alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello retraibile nel corpo dell'unità.

Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l'alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale.

Sistema di sterilizzazione UV con 3 lampade regolate in modo automatico con la chiusura del vano anteriore. Durata del ciclo di sterilizzazione 30 min.



Scompartimento posteriore per l'alloggiamento degli alimentatori, non accessibile dallo scompartimento frontale e dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello.

Quattro strisce con 9 prese ciascuna e vano per il posizionamento dei trasformatori.

Centralina per la temporizzazione dell'alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi.

Fori per il passaggio dei cavi di alimentazione nello scompartimento posteriore.

Alloggiamento e ricarica

Notebook | Chromebook | Tablet

Vano superiore con serratura di sicurezza e sistema di apertura/ chiusura servoassistita con doppio pistoncino a gas e foro per il passaggio del cavo di alimentazione allo scompartimento posteriore dell'unità

Quattro ruote piroettanti e maniglione singolo in plastica per lo spostamento dell'unità

Unico cavo di corrente da 5m integrato nella centralina di alimentazione.



OPZIONALE



Predisposizione
Ventole di raffreddamento

COD. HLGAFAN

85 cm

65 cm

123 cm



Galleria prodotto



Dettagli esterni del prodotto

Maniglia | Serratura anteriore | Vano superiore



Dettagli del vano posteriore

Avvolgi cavo | Prese di corrente | Centralina di programmazione




Dettagli interni e sterilizzatore

Modulabili e completamente rimovibili | Pulsante di attivazione frontale | 3 lampade UV

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Carrello certificato CE per i seguenti standard: | EN 55032:2015 | EN 61000-3-2:2014 |
| | EN 55035:2017 | EN 61000-3-3:2013 |
| 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive | | |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Centralina certificata CE | EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| Lampade certificate CE | EN 61195 - EN 61199 |





www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#21062022HLGOMUV36BW2_IT

Dealer